



Denumirea produsului	Starter direct		
Denumirea tipului de produs	M0R00912...5		
<b>Caracteristici electrice</b>			
Interval de reglaj al releului	A	0,3-0,5	
<b>Caracteristici tehnice IEC (<math>\leq 440V</math>)</b>			
	I <sub>e</sub>	A	5
	kW	kW	1.5...2.2
<b>Componente</b>			
Carcasa de pornire standard furnizată	MORA		
Contactori standard furnizati	BG0910A		
Releu termic standard furnizat	RF95		
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Greutate	g	720	
<b>Condiții ambientale</b>			
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70
<b>Rezistență și protecție</b>			
Grad IP frontal	IP65		
<b>Clasificare ETIM</b>			
ETIM 8.0	EC001037 - Combinatie starter motor/starter motor		