



Denumirea produsului Starter direct
Denumirea tipului de produs M1P00910

Caracteristici electrice

Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$) A 13

Componente

Carcasa de pornire standard furnizată M1PA

Contactor standard furnizat BF0910A

Releul termic se achiziționează separat RF38...

Caracteristici mecanice

Greutate g 910

Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min °C -25

Temperatura max °C +60

Temperatura de depozitare

Temperatura min °C -40

Temperatura max °C +70

Rezistență și protecție

Grad IP frontal IP65

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinăție
starter
motor/starter
motor