



Denumirea produsului Starter direct
Denumirea tipului de produs M1P00912...A5

Caracteristici electrice

Interval de reglaj al releului	A	1-1.6
Caracteristici tehnice IEC ($\leq 440V$)	le kW	A kW
		1.6 0.37...0.55

Componente

Carcasa de pornire standard furnizată	M1PA
Contactator standard furnizat	BF0910A
Releu termic standard furnizat	RF380160

Date tehnice UL

Putere nominală maximă UL/CSA trifazată, 3 poli	440V-480V	HP	0.5
	550V-600V	HP	0.75

Caracteristici mecanice

Greutate	g	1040
----------	---	------

Condiții ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70

Rezistență și protecție

Grad IP frontal	IP65
-----------------	------

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinatie starter motor/starter motor
----------	---------------------------------------------------------------