



Denumirea produsului Starter direct  
Denumirea tipului de produs M1P00912...A7

#### Caracteristici electrice

Interval de reglaj al releului	A	2.5-4
Caracteristici tehnice IEC ( $\leq 440V$ )	le kW	A kW
	4	1.1...1.5

#### Componente

Carcasa de pornire standard furnizată	M1PA
Contactator standard furnizat	BF0910A
Releu termic standard furnizat	RF380400

#### Date tehnice UL

Putere nominală maximă UL/CSA trifazată, 3 poli	200V-208V	HP	0.75
	220V-240V	HP	0.75
	440V-480V	HP	2
	550V-600V	HP	3

#### Caracteristici mecanice

Greutate	g	1040
----------	---	------

#### Conditii ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70

#### Rezistență și protecție

Grad IP frontal	IP65
-----------------	------

#### Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinăție starter motor/starter motor
----------	---