



Denumirea produsului Starter direct  
Denumirea tipului de produs M1P01810

**Caracteristici electrice**

Curent maxim de funcționare ( $\leq 440V$ ) A 18

**Componente**

Carcasa de pornire standard furnizată M1PA

Contactor standard furnizat BF1810A

Releul termic se achiziționează separat RF38...

**Caracteristici mecanice**

Greutate g 910

**Conditii ambientale**

Temperatura de Operare

Temperatura min °C -25

Temperatura max °C +60

Temperatura de depozitare

Temperatura min °C -40

Temperatura max °C +70

**Rezistență și protecție**

Grad IP frontal IP65

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinăție  
starter  
motor/starter  
motor