



Denumirea produsului Starter direct
Denumirea tipului de produs M1R00912...A9

Caracteristici electrice

Interval de reglaj al releului A 6.3-10
Caracteristici tehnice IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	10
kW	kW	3...4

Componente

Carcasa de pornire standard furnizată M1RA
Contactor standard furnizat BF0910A
Releu termic standard furnizat RF381000

Caracteristici mecanice

Greutate g 995

Condiții ambientale

Temperatura de Operare
Temperatura min °C -25
Temperatura max °C +60
Temperatura de depozitare
Temperatura min °C -40
Temperatura max °C +70

Rezistență și protecție

Grad IP frontal IP65

Clasificare ETIM

ETIM 8.0 EC001037 -
Combinăție
starter
motor/starter
motor