




Denumirea produsului	Carcase		
Denumirea tipului de produs	M2N		
Caracteristici electrice			
Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$)	A		32
Componente			
Contactor standard furnizat	BF25A, BF26A, BF32A		
Releul termic se achiziționează separat	RF38		
Caracteristici mecanice			
Greutate	g		640
Condiții ambientale			
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70
Rezistență și protecție			
Grad IP frontal	IP65		
Dimensiuni			



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Carcasă pentru
dispozitive cu
circuit de
comandă

