



Denumirea produsului Starter direct
Denumirea tipului de produs M2P03210

Caracteristici electrice

Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$) A 32

Componente

Carcasa de pornire standard furnizată M2PA

Contactor standard furnizat BF3200A

Releul termic se achiziționează separat RF38...

Standard de contact auxiliar furnizat G41810

Caracteristici mecanice

Greutate g 1162

Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min	°C	-25
Temperatura max	°C	+60


Temperatura de depozitare

Temperatura min	°C	-40
Temperatura max	°C	+70

Rezistență și protecție

Grad IP frontal IP65

Dimensiuni



Diagrame de cablare



I = Start; O = Stop/Reset

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1
 IEC/EN 60947-4-1
 UL508 CSA C22.2 n° 14

Certificate

CSAus
 cULus
 EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
 Cominație
 starter
 motor/starter
 motor