



Denumirea produsului Starter direct
Denumirea tipului de produs M2P03212...B4

Caracteristici electrice

Interval de reglaj al releului	A	24-32
Caracteristici tehnice IEC ($\leq 440V$)	I _e	32
	kW	15

Componente

Carcasa de pornire standard furnizată	M2PA
Contactori standard furnizati	BF3200A
Relev termic standard furnizat	RF383200

Date tehnice UL

Putere nominală maximă UL/CSA monofazată	110V-120V	HP	3
	220V-240V	HP	7.5
Putere nominală maximă UL/CSA trifazată, 3 poli	200V-208V	HP	10
	220V-240V	HP	10
	440V-480V	HP	20
	550V-600V	HP	25

Caracteristici mecanice

Greutate	g	1300
----------	---	------

Condiții ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70

Rezistență și protecție

Grad IP frontal	IP65
-----------------	------

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinatie starter motor/starter motor
----------	---