



Carcasa
M2RA

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici electrice

Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$)

A 32

Componențe

Contactor standard furnizat

BF25A, BF26A,
BF32A

Releul termic se achiziționează separat

RF38

Caracteristici mecanice

Greutate

g 670

Condiții ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min	°C	-25
Temperatura max	°C	+60

Temperatura de depozitare


Temperatura min	°C	-40
Temperatura max	°C	+70

Rezistență și protecție


Grad IP frontal

IP65

Dimensiuni



Diagrame de cablare



R = Reset; I = Start; O = Stop

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Carcasă pentru
dispozitive cu
circuit de
comandă