






Denumirea produsului	Carcase	
Denumirea tipului de produs	M3N	
<b>Caracteristici electrice</b>		
Curent maxim de funcționare ( $\leq 440V$ )	A	80
<b>Componente</b>		
Contactor standard furnizat	BF40A, BF50A, BF65A, BF80A, BF94A	
Releul termic se achiziționează separat	RF82	
<b>Caracteristici mecanice</b>		
Greutate	g	1800
<b>Condiții ambientale</b>		
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C -25
	Temperatura max	°C +60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C -40
	Temperatura max	°C +70
<b>Rezistență și protecție</b>		
Grad IP frontal	IP65	
<b>Dimensiuni</b>		



<b>Certificari si conformitate</b>	
Conformitate	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000200 -  
Carcasă pentru  
dispozitive cu  
circuit de  
comandă