






Denumirea produsului	Carcase	
Denumirea tipului de produs	M3N	
Caracteristici electrice		
Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$)	A	80
Componente		
Contactor standard furnizat	BF40A, BF50A, BF65A, BF80A, BF94A	
Releul termic se achiziționează separat	RF82	
Caracteristici mecanice		
Greutate	g	1800
Condiții ambientale		
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C -25
	Temperatura max	°C +60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C -40
	Temperatura max	°C +70
Rezistență și protecție		
Grad IP frontal	IP65	
Dimensiuni		



Certificari si conformitate	
Conformitate	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1
Certificate	cULus
Clasificare ETIM	

ETIM 8.0

EC000200 -
Carcasă pentru
dispozitive cu
circuit de
comandă