

Denumirea produsului	Starter stea-triunghi		
Denumirea tipului de produs	M3P02673		
Caracteristici electrice			
Curent maxim de funcționare (≤440V)	A	43	
Componente			
Carcasa de pornire standard furnizată	M3PA70		
Contactor standard furnizat	BF2600A, BF2600A, BF1810A		
Releul termic se achiziționează separat	RF38...		
Standard de contact auxiliar furnizat	BFX1020, BFX1011, BFX1011		
Caracteristici mecanice			
Greutate	g	3800	
Conditii ambientale			
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70
Rezistență și protecție			
Grad IP frontal	IP65		
Clasificare ETIM			
ETIM 8.0	EC001037 - Combinăție starter motor/starter motor		