





Denumirea produsului	Carcase	
Denumirea tipului de produs	M3PA	
Caracteristici electrice		
Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$)	A	80
Componente		
Contactor standard furnizat	BF40A, BF50A, BF65A, BF80A, BF94A	
Releul termic se achiziționează separat	RF82	
Caracteristici mecanice		
Greutate	g	1900
Condiții ambientale		
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C -25
	Temperatura max	°C +60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C -40
	Temperatura max	°C +70
Rezistență și protecție		
Grad IP frontal	IP65	

Dimensiuni



Diagrame de cablare



I = Start; O = Stop/Reset

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
 IEC/EN 60947-1
 IEC/EN 60947-4-1
 UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
 Carcasă pentru
 dispozitive cu
 circuit de
 comandă