



Suport pentru  
contacte LPX C...  
pentru carcasa  
M0  
MX20P

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici mecanice**

Greutate g 14

**Condiții ambientale**

Temperatura de Operare

Temperatura min	°C	-25
Temperatura max	°C	+60

Temperatura de depozitare

Temperatura min	°C	-40
Temperatura max	°C	+70

**Rezistență și protecție**

Grad IP frontal IP65

**Certificări și conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Certificate

cULus

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accesorii pentru  
dispozitive de  
comutare de  
joasă tensiune