



Placă metalică inferioară pentru M24N și M25 MX31

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici mecanice

Greutate g 400

Condiții ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min	°C	-25
Temperatura max	°C	+60

Temperatura de depozitare

Temperatura min	°C	-40
Temperatura max	°C	+70

Rezistență și protecție

Grad IP frontal IP65

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accesorii pentru
dispozitive de
comutare de
joasă tensiune