
# EXS1080

80A JEDNOFÁZOVÝ PROUDOVÝ SNÍMAČ S RJ45 2M DLOUHÝM KABELEM



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proudové vstupy** | | | |
| Jmenovitý proud (Ie) | | A | 80 |
| **Proud** | | | |
| IEC maximální (Imax) | | A | 80 |
| IEC jmenovitý (Iref-Ib) | | A | 15 |
| IEC rozběhový (Ist) | | mA | 30 |
| **Izolace** | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 600 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Kryt typ | | | Polyamid |
| Svorky typ | | | RJ45 |
| Hmotnost | | g | 150 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | | min. °C | -30 |
| | | max. °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | |
| | | min. °C | -30 |
| | | max. °C | +80 |
| Relativní vlhkost | | % | <80 |
| Maximální stupeň znečištění | | | 2 |
| Kategorie přepětí | | | 3 |
| Stupeň krytí | | | IP20 |

**Rozměry**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Certifikace a shoda s předpisy** | | | |
| V souladu | | | |
| | IEC/EN/BS 61000-6-2 | | |
| | IEC/EN/BS 61000-6-4 | | |
| | IEC/EN/BS 61010-1 | | |
| Certifikáty | | | |
| | CE | | |
| | cETLus | | |
| | EAC | | |
| | UKCA | | |
| **Klasifikace ETIM** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC002475 - Transformátor proudu


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.