
EXS1125

125A JEDNOFÁZOVÝ PROUDOVÝ SNÍMAČ S RJ45 2M DLOUHÝM KABELEM



Proudové vstupy			
Jmenovitý proud (Ie)		A	125
Proud			
IEC maximální (Imax)		A	125
IEC jmenovitý (Iref-Ib)		A	20
IEC rozběhový (Ist)		mA	40
Izolace			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	600
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Polyamid
Svorky typ			RJ45
Hmotnost		g	150
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-30
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-30
	max.	°C	+80
Relativní vlhkost		%	<80
Maximální stupeň znečištění			2
Kategorie přepětí			3
Stupeň krytí			IP20

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	IEC/EN/BS 61000-6-2		
	IEC/EN/BS 61000-6-4		
	IEC/EN/BS 61010-1		
Certifikáty			
	CE		
	cETLus		
	EAC		
	UKCA		
Klasifikace ETIM			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC002475 - Transformátor proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.