
EXS3080

80A TŘÍFÁZOVÝ PROUDOVÝ SNÍMAČ S RJ45 2M DLOUHÝM KABELEM



Proudové vstupy			
Jmenovitý proud (Ie)		A	80
Proud			
IEC maximální (Imax)		A	80
IEC jmenovitý (Iref-Ib)		A	15
IEC rozběhový (Ist)		mA	30
Izolace			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	600
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Polyamid
Svorky typ			RJ45
Hmotnost		g	180
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-30
		max. °C	+70
	Skladovací teplota		
		min. °C	-30
		max. °C	+80
Relativní vlhkost		%	<80
Maximální stupeň znečištění			2
Kategorie přepětí			3
Stupeň krytí			IP20

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy		
V souladu		
	IEC/EN/BS 61000-6-2	
	IEC/EN/BS 61000-6-4	
	IEC/EN/BS 61010-1	
Certifikáty		
	CE	
	cETLus	
	EAC	
	UKCA	
Klasifikace ETIM		

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC002475 - Transformátor proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.