



KIT trasformatori di corrente - 3  
DM1TP0150FKIT con certificato UTF  
DM1TP0150FKIT

Denominazione del prodotto

Tipo

Alimentazione ausiliaria Us

Frequenza di impiego

min	Hz	50
max	Hz	60

**Ingressi di corrente**

Corrente primaria I <sub>pn</sub> (/5)	A	150
Corrente secondaria	A	5
Sovracorrente permanente I <sub>pn</sub>	%	120

Prestazioni

cl.0.5s	VA	2.5
cl.0.5	VA	3.75

**Isolamenti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
Corrente nominale termica di breve durata I <sub>th</sub>	I <sub>th</sub> for s	40...60
Corrente dinamica nominale I <sub>dyn</sub>	I <sub>th</sub> for s	2.5
Isolamento in aria		Classe E

**Caratteristiche meccaniche**

Attacchi tipo	A vite
Fissaggio	Guida DIN o tramite vite
Peso prodotto	g 480

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+50

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+80

Umidità relativa	%	90
Grado di protezione		IP30

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 61869-1  
IEC/EN 61869-2

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002048 -  
Trasformatore di corrente