


 KIT Trasformatori di corrente - 3  
 DM1TP0250FKIT  
 con certificato UTF  
 DM1TP0250FKIT

Denominazione del prodotto

Tipo

**Alimentazione ausiliaria Us**

Frequenza di impiego

min	Hz	50
max	Hz	60

**Ingressi di corrente**

Corrente primaria I <sub>pn</sub> (/5)	A	250
--	---	-----

Corrente secondaria	A	5
---------------------	---	---

Sovracorrente permanente I <sub>pn</sub>	%	120
--	---	-----

Prestazioni

cl.0.5s	VA	2.5
cl.0.5	VA	5

**Isolamenti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
--	---	-----

Corrente nominale termica di breve durata I <sub>th</sub>	I <sub>th</sub> for s	40...60
---	-----------------------	---------

Corrente dinamica nominale I <sub>dyn</sub>	I <sub>th</sub> for s	2.5
---	-----------------------	-----

Isolamento in aria	Classe E
--------------------	----------

**Caratteristiche meccaniche**

Attacchi tipo	A vite
---------------	--------

Fissaggio	Guida DIN o tramite vite
-----------	--------------------------

Peso prodotto	g	480
---------------	---	-----

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+50

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+80

Umidità relativa	%	90
------------------	---	----

Grado di protezione	IP30
---------------------	------

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 61869-1

IEC/EN 61869-2

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

 EC002048 -  
 Trasformatore di  
 corrente