




Denominazione del prodotto				Trasformatori di corrente
Tipo				DM35T0600
Alimentazione ausiliaria Us				
Frequenza di impiego		min	Hz	50
		max	Hz	60
Ingressi di corrente				
Corrente primaria I _{pn} (/5)			A	600
Corrente secondaria			A	5
Sovracorrente permanente I _{pn}			%	120
Isolamenti				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	720
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}		I _{th} for s		40...60
Corrente dinamica nominale I _{dyn}		I _{th} for s		2.5
Isolamento in aria				Classe E
Caratteristiche meccaniche				
Attacchi tipo				A vite
Fissaggio				Guida DIN o tramite vite
Condizioni ambientali				
Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+50
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+80
Umidità relativa			%	90
Grado di protezione				IP30
Dimensioni				



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002048 -
Trasformatore di
corrente