



Trasformatori di corrente  
DM4TP1200

Denominazione del prodotto

Tipo

Alimentazione ausiliaria Us

Frequenza di impiego

min	Hz	50
max	Hz	60

**Ingressi di corrente**

Corrente primaria I<sub>pn</sub> (/5) A 1200

Corrente secondaria A 5

Sovracorrente permanente I<sub>pn</sub> % 120

Prestazioni

cl.0.5	VA	10
--------	----	----

**Isolamenti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN V 720

Corrente nominale termica di breve durata I<sub>th</sub> I<sub>th</sub> for s 40...60

Corrente dinamica nominale I<sub>dyn</sub> I<sub>th</sub> for s 2.5

Isolamento in aria Classe E

**Caratteristiche meccaniche**

Attacchi tipo A vite

Fissaggio Guida DIN o tramite vite

Peso prodotto g 800

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+50

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+80

Umidità relativa % 90

Grado di protezione IP30

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002048 -  
Trasformatore di corrente