



Modulo bus per sistema EASY BRANCH EXS0000

Denominazione del prodotto

Tipo

Alimentazione ausiliaria Us

Tensione nominale ausiliaria DC	VDC	24
---------------------------------	-----	----

Limiti di funzionamento tensione ausiliaria DC

min	VDC	20.4
max	VDC	27.6

Potenza massima dissipata	W	5.5
---------------------------	---	-----

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Poliammide
---------------	------------

Attacchi tipo	A vite
---------------	--------

Sezione conduttori	min	mm ²	0.2
	max	mm ²	2.5
	min	AWG	12
	max	AWG	24

Coppia di serraggio (Max)

Nm	0.5
lbin	4.5

Peso prodotto	g	90
---------------	---	----

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80


Umidità relativa	%	<80
------------------	---	-----

Grado di inquinamento massimo	2
-------------------------------	---

Categoria di sovratensione	3
----------------------------	---

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

Omologazioni

CE

EAC

UKCA