



Denominazione del prodotto

Trasformatori di  
corrente  
elettronici per  
sistema EASY  
BRANCH  
EXS1032  
Monofase

Tipo

Tipo

### Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie)	A	32
------------------------	---	----

### Corrente

massima (Imax)	A	32
----------------	---	----

nominale (Iref-Ib)	A	5
--------------------	---	---

di start (Ist)	mA	10
----------------	----	----

### Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	600
--	---	-----

### Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Poliammide
---------------	------------

Attacchi tipo	RJ45
---------------	------

Peso prodotto	g	120
---------------	---	-----

### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-30
-----	----	-----

max	°C	+70
-----	----	-----

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
-----	----	-----

max	°C	+80
-----	----	-----


Umidità relativa	%	<80
------------------	---	-----

Grado di inquinamento massimo	2
-------------------------------	---

Categoria di sovratensione	3
----------------------------	---

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

### Dimensioni



### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

---

Omologazioni

CE  
EAC  
UKCA

---

---

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002475 -  
Trasduttore di  
corrente