



Denominazione del prodotto

Trasformatori di
corrente
elettronici per
sistema EASY
BRANCH
EXS1080
Monofase

Tipo

Tipo

Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie) A 80

Corrente

massima (Imax) A 80

nominale (Iref-Ib) A 15

di start (Ist) mA 30

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN V 600

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia Poliammide

Attacchi tipo RJ45

Peso prodotto g 150

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -30

max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -30

max °C +80


Umidità relativa % <80

Grado di inquinamento massimo 2

Categoria di sovratensione 3

Grado di protezione IP20

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

Omologazioni

CE
EAC
UKCA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002475 -
Trasduttore di
corrente