



Denominazione del prodotto

Tipo  
Tipo

Trasformatori di  
corrente  
elettronici per  
sistema EASY  
BRANCH  
EXS1125  
Monofase

**Ingressi di corrente**

Corrente nominale (I<sub>e</sub>) A 125

**Corrente**

massima (I<sub>max</sub>) A 125

nominale (I<sub>ref-lb</sub>) A 20

di start (I<sub>st</sub>) mA 40

**Isolamenti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN V 600

**Caratteristiche meccaniche**

Tipo custodia Poliammide

Attacchi tipo RJ45

Peso prodotto g 150

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -30

max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -30

max °C +80


Umidità relativa % <80

Grado di inquinamento massimo 2

Categoria di sovratensione 3

Grado di protezione IP20

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

---

Omologazioni

CE  
EAC  
UKCA

---

---

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002475 -  
Trasduttore di  
corrente