



Przeznaczenie produktu

Elektroniczne przetworniki prądu do systemu EASY BRANCH EXS1032 Jednofazowy

Seria produktu

Typ

**Wejścia prądowe**

Prąd znamionowy (Ie) A 32

**Prąd**

Maksymalny wg IEC (Imax) A 32

znamionowy wg IEC (Iref-Ib) A 5

Rozruchu wg IEC (Ist) mA 10

**Izolacja**

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN V 600

**Właściwości mechaniczne**

Materiał obudowy Poliamid

Typ zacisków RJ45

Masa g 120

**Warunki otoczenia**

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -30

maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -30

maks. °C +80


Wilgotność względna % <80

Maksymalny stopień zanieczyszczenia 2

Kategoria przepięciowa 3

Stopień ochrony IP20

**Wymiary**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

---

Certyfikaty

CE  
EAC  
UKCA

---

---

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002475 -  
Przetwornik  
prądowy