



Denumirea produsului

Transformatoare
de curent
DM0TA0200

Denumirea tipului de produs

Sursa auxiliara US

Frecvența operațională

min	Hz	50
max	Hz	60

Intrări de curent

I_{pn} curent primar (/5) A 200

Curentul secundar de ieșire A 5

Rezistența la suprasarcină I_{pn} % 120

Izolații

Tensiune nominală de izolație U_i IEC/EN V 720

Curent termic de scurtă durată nominal IEC I_{th} I_{th} for s 40...60

Curent dinamic nominal IEC I_{dyn} I_{th} for s 2.5

Izolație tip uscat Clasa E

Caracteristici mecanice

Terminale Tip Șurub

Fixare Fixare cu șuruburi

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+50


Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80

Umiditate relativă % 90

Grad de protecție IP30

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002048 -
Transformator de
curent