



KIT
transformatoare
de curent - 3
DM1TP0080FKIT
cu certificat UTF
DM1TP0080FKIT

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Sursa auxiliara US

Frecvența operațională

min	Hz	50
max	Hz	60

Intrări de curent

I_{pn} curent primar (/5) A 80

Curentul secundar de ieșire A 5

Rezistența la suprasarcină I_{pn} % 120

Performanță

cl. 0.5s	VA	2.5
cl. 0.5	VA	2.5

Izolații

Tensiune nominală de izolație U_i IEC/EN V 720

Curent termic de scurtă durată nominal IEC I_{th} I_{th} for s 40...60

Curent dinamic nominal IEC I_{dyn} I_{th} for s 2.5

Izolație tip uscat Clasa E

Caracteristici mecanice

Terminale Tip Șurub

Fixare Sina DIN sau cu surub

Greutate g 580

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+50

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80

Umiditate relativă % 90

Grad de protecție IP30

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 61869-1

IEC/EN 61869-2

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002048 -
Transformator de
curent