



KIT
transformatoare
de curent - 3
DM1TP0250FKIT
cu certificat UTF
DM1TP0250FKIT

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Sursa auxiliara US

Frecvența operațională

min	Hz	50
max	Hz	60

Intrări de curent

I _{pn} curent primar (/5)	A	250
Curentul secundar de ieșire	A	5
Rezistența la suprasarcina I _{pn}	%	120

Performanță

cl. 0.5s	VA	2.5
cl. 0.5	VA	5

Izolații

Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V	720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s	40...60
Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
Izolație tip uscat		Clasa E

Caracteristici mecanice

Terminale Tip	Șurub
Fixare	Sina DIN sau cu surub
Greutate	g 480

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+50

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80

Umiditate relativă

% 90

Grad de protecție

IP30

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002048 -
Transformator de
curent