



Denumirea produsului				Transformatoare de curent
Denumirea tipului de produs				DM1TP0600
Sursa auxiliara US				
Frecvența operațională		min	Hz	50
		max	Hz	60
Intrări de curent				
I _{pn} curent primar (/5)			A	600
Curentul secundar de ieșire			A	5
Rezistența la suprasarcina I _{pn}			%	120
Performanță		cl. 0.5s	VA	2.5
		cl. 0.5	VA	5
Izolații				
Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN			V	720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}		I _{th} for s		40...60
Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}		I _{th} for s		2.5
Izolație tip uscat				Clasa E
Caracteristici mecanice				
Terminale Tip				Șurub
Fixare				Sina DIN sau cu șurub
Greutate			g	480
Condiții ambientale				
Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+50
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+80
Umiditate relativă			%	90
Grad de protecție				IP30
Certificari si conformitate				
Conformitate	IEC/EN/BS 61869-1			
	IEC/EN/BS 61869-2			
Certificate	EAC			
Clasificare ETIM				
ETIM 8.0	EC002048 - Transformator de curent			