



Transformatoare
de curent
DM35T0400

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Sursa auxiliara US

Frecvența operațională

min	Hz	50
max	Hz	60

Intrări de curent

I_{pn} curent primar (/5)

A 400

Curentul secundar de ieșire

A 5

Rezistența la suprasarcină I_{pn}

% 120

Performanță

cl. 1 VA 5

Izolații

Tensiune nominală de izolație U_i IEC/EN

V 720

Curent termic de scurtă durată nominal IEC I_{th}

I_{th} for s 40...60

Curent dinamic nominal IEC I_{dyn}

I_{th} for s 2.5

Izolație tip uscat

Clasa E

Caracteristici mecanice

Terminale Tip

Șurub

Fixare

Sina DIN sau cu
surub

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+50

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80


Umiditate relativă

% 90

Grad de protecție

IP30

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002048 -
Transformator de
curent