



Denumirea produsului	Transformatoare de curent
Denumirea tipului de produs	DM35T0500

Sursa auxiliara US

Frecvența operațională

min	Hz	50
max	Hz	60

Intrări de curent

I _{pn} curent primar (/5)	A	500
Curentul secundar de ieșire	A	5
Rezistența la suprasarcina I _{pn}	%	120

Izolații

Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V	720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s	40...60
Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
Izolație tip uscat		Clasa E

Caracteristici mecanice

Terminale Tip	Șurub
Fixare	Sina DIN sau cu surub

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare


min	°C	-25
max	°C	+50

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80

Umiditate relativă	%	90
Grad de protecție		IP30

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002048 -
Transformator de
curent