



Transformatoare
de curent
DM3TA2000

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Sursa auxiliara US

Frecvența operațională

min	Hz	50
max	Hz	60

Intrări de curent

I_{pn} curent primar (/5) A 2000

Curentul secundar de ieșire A 5

Rezistența la suprasarcina I_{pn} % 120

Performanță

cl. 0.5	VA	8
cl. 1	VA	17

Izolații

Tensiune nominală de izolație U_i IEC/EN V 720

Curent termic de scurtă durată nominal IEC I_{th} I_{th} for s 40...60

Curent dinamic nominal IEC I_{dyn} I_{th} for s 2.5

Izolație tip uscat Clasa E

Caracteristici mecanice

Terminale Tip Șurub

Fixare Fixare cu șuruburi

Greutate g 1250

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+50


Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80

Umiditate relativă % 90

Grad de protecție IP30

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60044-1

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002048 -
Transformator de
curent