





Denumirea produsului	Modul Bus pentru EASY BRANCH		
Denumirea tipului de produs	EXS0000		
Sursa auxiliara US			
Tensiune nominală auxiliară de alimentare DC	VDC	24	
Domeniul tensiunii auxiliare de operare DC	min	VDC	20.4
	max	VDC	27.6
Putere disipată Max	W	5.5	
Caracteristici mecanice			
Tip de locuință	Poliamidă		
Terminale Tip	Șurub		
Secțiunea transversală a conductorului	IEC min	mm ²	0.2
	IEC max	mm ²	2.5
	AWG/Kcmil min	AWG	12
	AWG/Kcmil max	AWG	24
Cuplu de strângere (Max)		Nm	0.5
		lbin	4.5
Greutate		g	90
Conditii ambientale			
Temperatura	Temperatura de Operare		
	min	°C	-20
	max	°C	+60
	Temperatura de depozitare		
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Umiditate relativă		%	<80
Gradul maxim de poluare	2		
Categoria de supratensiune	3		
Grad de protectie	IP20		
Dimensiuni			



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

Certificate

CE

cETLus

EAC

UKCA