



Denumirea produsului

Transformatoare
electronice de
curent pentru
sistemul EASY
BRANCH
EXS1032
Monofazat

Denumirea tipului de produs

Tip

Intrări de curent

Curent nominal (Ie) A 32

Curent

maxim IEC (Imax) A 32

nominal IEC (Iref-Ib) A 5

de pornire IEC (Ist) mA 10

Izolații

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN V 600

Caracteristici mecanice

Tip de locuință Poliamidă

Terminale Tip RJ45

Greutate g 120

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -30

max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -30

max °C +80


Umiditate relativă % <80

Gradul maxim de poluare 2

Categoria de supratensiune 3

Grad de protecție IP20

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

Certificate

CE

cETLus

EAC

UKCA

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002475 -
Traductor de
curent