



Denumirea produsului

Transformatoare  
electronice de  
curent pentru  
sistemul EASY  
BRANCH  
EXS3125  
Trifazic

Denumirea tipului de produs

Tip

**Intrări de curent**

Curent nominal (Ie) A 125

**Curent**

maxim IEC (Imax) A 125

nominal IEC (Iref-Ib) A 20

de pornire IEC (Ist) mA 40

**Izolații**

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN V 600

**Caracteristici mecanice**

Tip de locuință Poliamidă

Terminale Tip RJ45

Greutate g 180

**Conditii ambientale**

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -30

max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -30

max °C +80


Umiditate relativă % <80

Gradul maxim de poluare 2

Categoria de supratensiune 3

Grad de protecție IP20

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

---

Certificate

CE  
cETLus  
EAC  
UKCA

---

---

---

---

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002475 -  
Traductor de  
curent