
RGK400SA

JEDNOTKY ŘÍZENÍ SAMOSTATNÝCH MOTOR-GENERÁTORŮ, 12/24VDC, LCD DISPLEJ S IKONAMI, USB/OPTICKÝ A WI-FI PORT NA PŘEDKU PRO PROGRAMOVÁNÍ, 5 VSTUPŮ, 5 VÝSTUPŮ




Napájení			
Jmenovité napětí baterie		V	12/24VDC
Digitální vstupy			
Typ digitálního vstupu			5 neg.+ 1 pos.
Vysoký signál digitálního vstupu		V	See eBOM
Vstupy rychlosti "W"/AC/PICK-UP			
Typ vstupu rychlosti "W"/AC/PICK-UP			"W" or generator frequency or "Pick-up"
Napěťové vstupy			
Jmenovité napětí (Ue)		VAC	100…480
Rozsah měření		V	100… 480VLL(3PH+N)
Kmitočtový rozsah		Hz	45…65
Způsob měření			TRMS
Proudové vstupy			
Jmenovitý proud (Ie)		A	5A/1A
Rozsah měření			0.05…6A or 0.05…1.2A
Typ proudových vstupů			1PH, /5A or /1A
Způsob měření			TRMS
Statické výstupy			
Typ statického výstupu			5 (SSR)
Jmenovitá hodnota		A	2
Ochrana			Zajištěné
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-30
	max.	°C	+60
Stupeň krytí			IP40, IP65 s doplňkovým těsněním
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2-N°14
IEC/EN 61010-1
IEC/EN 61010-2-030
IEC/EN 61326-1
UL508

Certifikáty

EAC
UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC002758 - Energy management řídící jednotka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.