
RGK900

JEDNOTKY ŘÍZENÍ MOTOR-GENERÁTORŮ S PARALELNÍM CHODEM, ŘÍZENÍ ZÁLOŽNÍHO GENERÁTORU SE SYNCHRONIZACÍ, 12/24VDC, GRAFICKÝ LCD DISPLEJ, SÉRIOVÉ ROZHRANÍ RS485, USB/OPTICKÝ A WI-FI PORT NA PŘEDKU PRO PROGRAMOVÁNÍ, ROZŠIŘITELNÉ POMOCÍ MODULŮ EXP ...




Napájení		
Jmenovité napětí baterie	V	12/24VDC
Digitální vstupy		
Typ digitálního vstupu		12 neg.+ 1 pos.
Vysoký signál digitálního vstupu	V	See eBOM
Vstupy rychlosti "W"/AC/PICK-UP		
Typ vstupu rychlosti "W"/AC/PICK-UP		"W" or generator frequency or "Pick-up"
Napěťové vstupy		
Jmenovité napětí (Ue)	VAC	100…600
Rozsah měření	V	30…720
Kmitočtový rozsah	Hz	45…65 or 360…440
Způsob měření		TRMS
Proudové vstupy		
Jmenovitý proud (Ie)	A	5A/1A
Rozsah měření		0.05…6A or 0.05…1.2A
Typ proudových vstupů		3PH, /5A or /1A
Způsob měření		TRMS
Statické výstupy		
Typ statického výstupu		6 (SSR) + 1 (SO)
Jmenovitá hodnota	A	2
Ochrana		Zajištěné
Reléové výstupy		
Typ výstupního kontaktu		3 (relé)
Jmenovitý proud při 250V v AC-1	A	8
Rozhraní		
CANbus		Ano
Okolní podmínky		
Stupeň krytí		IP65
Rozměry		

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



❶ RGK 700, RGK 800RD..., RGK 900RD... excluded.

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL 508

Certifikáty

EAC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002758 - Energy management řídící jednotka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.