
RGK900RDSA


JEDNOTKY VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU, VZDÁLENÝ ČELNÍ PANEL PRO RGK 900SA, 12/24VDC, GRAFICKÝ LCD DISPLEJ, STUPEŇ KRYTÍ IP 65




Napájení			
Jmenovité napětí baterie		V	12/24VDC
Digitální vstupy			
Typ digitálního vstupu			3 neg.+ 1 pos.
Statické výstupy			
Typ statického výstupu			2
Rozhraní			
CANbus			Ano
Mechanické vlastnosti			
Průřez vodiče			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	2.5
	min.	AWG	24 or 18 UL/CSA
	max.	AWG	12
Utahovací moment (max.)			
		Nm	0.56
		lbin	4.5
Okolní podmínky			
Stupeň krytí			IP65

Rozměry








Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC 61000-6-3
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61010-1
UL508

Certifikáty

EAC
UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.