





Denominazione del prodotto	Controllori protezione motore RGK30	
Tipo	Controllori protezione motore RGK30	
<b>Alimentazione</b>		
Tensione nominale di batteria	V	12/24VDC
<b>Ingressi digitali</b>		
Tipo ingressi digit.	3 neg.+ 1 pos.	
<b>Ingressi di velocità "W"/AC/PICK-UP</b>		
Ingresso di velocità "W"/AC/PICK-UP	"W"	
<b>Uscite a relè</b>		
Contatto in uscita	2 (relè)	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>		
Peso prodotto	g	160
<b>Condizioni ambientali</b>		
Grado di protezione	IP40	
<b>Dimensioni</b>		



**Schemi elettrici**



## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 55011

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL 508

### Omologazioni

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000236 -  
Modulo CPU per  
PLC