





Przeznaczenie produktu	Sterowniki agregatów prądowórczych RGK30	
Seria produktu		
Zasilanie		
Znamionowe napięcie akumulatora	V	12/24VDC
Wejścia cyfrowe		
Typ	3 neg.+ 1 pos.	
Wejścia detekcji prędkości „W”/AC/czujnik		
Typ	"W"	
Wyjścia przekaźnikowe		
Typ	2 (przełącznik)	
Właściwości mechaniczne		
Masa	g	160
Warunki otoczenia		
Stopień ochrony	IP40	
Wymiary		



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 55011

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL 508

Certyfikaty

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000236 -
Jednostka
centralna
sterownika PLC