







Przeznaczenie produktu	Jednostka zdalna		
Seria produktu	RGK900RD		
Zasilanie			
Znamionowe napięcie akumulatora	V	12/24VDC	
Wejścia cyfrowe			
Typ	3 neg.+ 1 pos.		
Wyjścia półprzewodnikowe			
Typ	2		
Właściwości mechaniczne			
Przekrój poprzeczny przewodu			
	min.	mm ²	0.2
	maks.	mm ²	2.5
	min.	AWG	24 or 18 UL/CSA
	maks.	AWG	12
Moment dokręcania maks.			
		Nm	0.56
		lbin	4.5

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC 61000-6-3

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamiennie do
aparatury
niskonapięciowej