





Denumirea produsului	Controlere de protecție a motorului RGK30	
Denumirea tipului de produs	RGK30	
<b>Alimentare electrică</b>		
Tensiunea nominală a bateriei	V	12/24VDC
<b>Intrări digitale</b>		
Tip	3 neg.+ 1 pos.	
<b>Intrări de viteză „W”/AC/PICK-UP</b>		
Tip de intrare viteză „W”/AC/PICK-UP	"W"	
<b>Ieșiri releu</b>		
Tipul contactului de ieșire	2 (releu)	
<b>Caracteristici mecanice</b>		
Greutate	g	160
<b>Condiții ambientale</b>		
Grad de protecție	IP40	
<b>Dimensiuni</b>		



**Diagrame de cablare**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

EN 55011

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL 508

Certificate

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000236 - PLC  
CPU-modul