






Denumirea produsului	Unități la distanță	
Denumirea tipului de produs	RGK800RD	
<b>Alimentare electrică</b>		
Tensiunea nominală a bateriei	V	12/24VDC
<b>Intrări digitale</b>		
Tip	3 neg.+ 1 pos.	
<b>Ieșiri Statice</b>		
Tip de ieșire statică	2	
<b>Caracteristici mecanice</b>		
Secțiunea transversală a conductorului	IEC min	mm <sup>2</sup> 0.2
	IEC max	mm <sup>2</sup> 2.5
	AWG/Kcmil min	AWG 24 or 18 UL/CSA
	AWG/Kcmil max	AWG 12
<b>Cuplu de strângere (Max)</b>		
	Nm	0.56
	lbin	4.5


<b>Condiții ambientale</b>	
Grad de protecție	IP65
<b>Dimensiuni</b>	



❶ RGK 700, RGK 800RD..., RGK 900RD... excluded.



**Diagrame de cablare**



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC 61000-6-3

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL508

#### Certificate

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accesorii pentru  
dispozitive de  
comutare de  
joasă tensiune