






Denumirea produsului	Unități la distanță		
Denumirea tipului de produs	RGK900RD		
Alimentare electrică			
Tensiunea nominală a bateriei	V	12/24VDC	
Intrări digitale			
Tip	3 neg.+ 1 pos.		
Ieșiri Statice			
Tip de ieșire statică	2		
Caracteristici mecanice			
Secțiunea transversală a conductorului	IEC min	mm ²	0.2
	IEC max	mm ²	2.5
	AWG/Kcmil min	AWG	24 or 18 UL/CSA
	AWG/Kcmil max	AWG	12
<hr/>			
Cuplu de strângere (Max)	Nm	0.56	
	lbin	4.5	


Condiții ambientale			
Grad de protecție	IP65		
Dimensiuni			



❶ RGK 700, RGK 800RD..., RGK 900RD... excluded.



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC 61000-6-3

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL508

Certificate

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accesorii pentru
dispozitive de
comutare de
joasă tensiune