EXM1012

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE, ŘADA EXM, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ, OPTO-IZOLOVANÉ ROZHRANÍ RS485



Obecné charakteristiky

Popis			Opto-izol. RS485 interface
Funkce			Komunikační port
Kompatibilita s produkty LOVATO Electric			
	IP adresa		
		PMVF52/61/71	Ano
		PMVF81	Yes
		PMVF90	Yes
	Digitální multimetry		
		DMG300	Ano
	Digitální analyzátory výkonu		
		DMG2500	Yes
	Měřiče energie		
		DMED310T2	Ano
	Koncentrátory dat		
		DMECD	Ano
		DMECD	Ano

Komunikace

Typ komunikačního portu		Sériový


Rozhraní

Komunikace RS485		Ano

Mechanické vlastnosti


Hmotnost	g	140

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.