EXP1004T

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO VESTAVNÉ PŘÍSTROJE, ŘADA EXP, 2 ANALOGOVÉ VSTUPY, OPTO-IZOLOVANÉ, 0/4 …. 20MA, PT100, 0 … 10V NEBO 0...±5V, PROVEDENÍ PRO TROPY



Obecné charakteristiky

Popis				2 analog vstupy, opto-izol. 0/4...20mA nebo PT100 nebo 0...10V nebo 0...±5V
Funkce				Vstupy a výstupy
Kompatibilita s produkty LOVATO Electric				
	Digitální analyzátory výkonu			
		DMG7000		Ano
		DMG7500		Ano
		DMG8000		Ano
		DMG9000		Ano
	Automatické regulátory účiníku			
		DCRG8		Ano
	Automatické přepínače regulátorů			
		ATL800/900		Ano
	Řídicí jednotky požárních čerpadel			
		FFL800		Ano
	Řídicí jednotky motorů a generátorů			
		RGK750/RGK8/RGK9		Ano

Vstup a výstup


Analogové vstupy			
	Počet analogových vstupů	Nr.	2
	Typ analogového vstupu		0…10V, -5…+5V, 0…20mA, PT100

Mechanické vlastnosti


Hmotnost	g	56


Rozměry

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61010-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.