EXP1005

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO VESTAVNÉ PŘÍSTROJE, ŘADA EXP, 2 ANALOGOVÉ VÝSTUPY, OPTO-IZOLOVANÉ, 0/4 …. 20MA, PT100, 0 … 10V NEBO 0...±5V, PROVEDENÍ PRO TROPY



Obecné charakteristiky

Popis			2 analog výstupy, opto-izol. 0/4...20mA, 0-10V nebo 0...±5V
Funkce			Vstupy a výstupy
Kompatibilita s produkty LOVATO Electric			
	Digitální analyzátory výkonu		
		DMG7000	Ano
		DMG7500	Ano
		DMG8000	Ano
		DMG9000	Ano
	Automatické regulátory účiníku		
		DCRG8	Ano
	Automatické přepínače regulátorů		
		ATL800/900	Ano
	Řídicí jednotky motorů a generátorů		
		RGK750/RGK8/RGK9	Ano


Vstup a výstup

Analogové výstupy			
	Počet analogových výstupů	Nr.	2
	Typ analogového výstupu		0…10V, -5…+5V, 0…20mA

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	g	64

Rozměry





Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


EXP1005

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO VESTAVNÉ PŘÍSTROJE, ŘADA EXP, 2 ANALOGOVÉ VÝSTUPY, OPTO-IZOLOVANÉ, 0/4 …. 20MA, PT100, 0 … 10V NEBO 0...±5V, PROVEDENÍ PRO TROPY









Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.